



Įrankių tvarkymo sistemos rinkinys 2 stalčiams, Tipas: H1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955061 H1
GTIN	4062406158460
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520 – 914582.

Tiekimo sudėtis:

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Nr. 952435 dyd. 19: 1 vnt.

Atsuktuvų rinkinys Nr. 953444 dyd. 11: 1 vnt.

Replių rinkinys Nr. 954207 dyd. 5: 1 vnt.

Vidinių raktų rinkinys Nr. 953704 dyd. 20: 1 vnt.

6-briaunių lenktų raktų rinkinys Nr. 953147 dyd. 17: 1 vnt.

tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Techninis aprašymas

Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka darbo vietos įrangai	Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953444	952001 953444
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 19	613960 19
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660701 10
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953147	952001 953147
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660701 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos Visas ilgis 200 mm	713200 200
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955110	952001 955110
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas Šešiabriaunis 4 mm	631720 4

1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas Šešiabriaunis 6 mm	631720 6
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668401 3
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954207	952001 954207
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	660701 2,5
Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu Visas ilgis 300 mm	706151 300
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Atsuktuvas su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	420402 0-25
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamą terklėlį, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631020 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7
Įstatoma rankena su Multicraft rankena 1/4 colio	632835
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11
Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm	725250 160
Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos Visas ilgis 180 mm	703000 180

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas Šešiabriaunis 3 mm	631720 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu Matavimo diapazonas 150 mm	412680 150
Permanentinis žymeklis Žymeklio spalva B	085130 B
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu	632300
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953704	952001 953704
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas Šešiabriaunis 5 mm	631720 5
L formos raktų rinkinys Torx® varžtams su rutulinėmis galvutėmis Atsuktuvų skaičius 8	624921 8
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos Visas ilgis 200 mm	713600 200
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952435	952001 952435
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
Atsuktuvai su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3 mm	660701 3
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 1 m	466200 1
Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu visas ilgis 300 mm	706150 300