

HOLEX

3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953710 24
GTIN	4062406157159
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953710: 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė galvutė Nr. 637220 dyd. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637620 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.

HOLEX perjungiamo terkšlė Nr. 635090 dyd. 3/8: 1 vnt.

HOLEX ilgintuvas Nr. 635420 dyd. 75; 125: po 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena Nr. 635720 dyd. 200: 1 vnt.

HOLEX kardaninis lankstas Nr. 636220 dyd. 3/8: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	24
Gylis G	10
Gylis	250 mm
Svoris	1,384 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637620 4
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637620 6
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637620 10
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637220 19
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637620 5
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637620 8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635420 125
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635420 75
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953710	952001 953710
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637220 13
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 9 mm	637220 9
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637220 15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637220 12
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 7 mm	637220 7

3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635720 200
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636220 3/8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637220 14
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637220 10
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635090 3/8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637220 18
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637220 11
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637620 3
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637220 17
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637220 16
3/8 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637220 8