

Garant
1/2 colio dinamometrinių 120 Nm raktų rinkinys, įrankių skaičius: 23

Užsakymo data

Užsakymo numeris	953966 23
GTIN	4062406157395
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953966: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 642325 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 643229 dyd. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.

GARANT dinamometrinis raktas su perjungiamąja terkšle Nr. 656050 dyd. 120: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	23
Plotis	200 mm
Įrankių skaičius	23
Plotis G	8
Modelis	su dinamometriniu raktu

Svoris	3,331 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	642325 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	642325 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	642325 10
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 120 Nm	656050 120
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	642325 16
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	642325 13
	952001 953966

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953966

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	642325 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	642325 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21