


Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tvirtinimo sriegis M	M16
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	23,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,74 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu

frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------