

## Žirklių rinkinys, įrankių skaičius: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	954883 5
GTIN	2050002004498
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastingė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954883: 1 vnt.

GARANT Combi žirklys Nr. 763030 dyd. 205: 1 vnt.

GARANT Combi žirklys Nr. 763040 dyd. 205: 1 vnt.

Ideal skardos žirklys Nr. 766000 dyd. 260: 1 vnt.

GARANT žirklys elektrikams Nr. 768850 dyd. 140: 1 vnt.

GARANT darbinės žirklys Nr. 769240 dyd. 210: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis G	8
Įrankių skaičius	5
Gylis	500 mm
Plotis	200 mm
Svoris	1,3 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Ideal skardos žirklys su 2 komponentų rankenomis Visas ilgis 260 mm	766000 260
Elektriko žirklys su 2K rankenomis ir laidų pjovikliu Visas ilgis 140 mm	768850 140
Kombinuotos žirklys su 2K rankenomis lenktos, reguliuojamas žiočių plotis Visas ilgis 205 mm	763040 205
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954883	952001 954883
Kombinuotos žirklys su 2K rankenomis tiesios, reguliuojamas žiočių plotis Visas ilgis 205 mm	763030 205
Darbinės žirklys su titano danga Visas ilgis 210 mm	769240 210