


Garant**Izoliuotų replių rinkinys, įrankių skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954537 5
GTIN	4062406157760
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954537: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės iš vanadžio Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713710 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.

GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728755 dyd. 160: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Įrankių skaičius	5
Plotis	200 mm
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	5
Plotis G	8
Modelis	su VDE izoliuotais įrankiais

Svoris	1,433 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Lenktos replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713710 200
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725310 160
Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701710 180
Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	728755 160
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954537	952001 954537
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713310 200