

**Garant**
**Precizinių replių fiksavimo žiedams rinkinys išorin., Įrankių skaičius: 8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954220 8
GTIN	4062406157616
Produktų klasė	91A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

**Tinka:**

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954220: 1 vnt.

GARANT precizinės replės fiksavimo žiedams Nr. 719870 dyd. A0; A1; A2; A3; A01; A11; A21; A31: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Plotis	200 mm
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Plotis G	8
Įrankių skaičius	8
Modelis	su replėmis

Svoris	1,379 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt.išoriniams žiedams Replių skaičius 4	700142 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954220	952001 954220
Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt.išoriniams žiedams Replių skaičius 4	700147 4