

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą į ruošinį.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOGU 030310 ER-GM
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,6 mm
Kampo spindulys	1 mm
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,9 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		