


**Garant****Replių rinkinys, įrankių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954171 4
GTIN	4062406157425
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954171: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 160: 1 vnt.

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 160: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 140: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Įrankių skaičius	4
Plotis G	8
Gylis	250 mm
Gylis G	10
Plotis	200 mm

Modelis	su replėmis
Svoris	0,839 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954171	952001 954171
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	700940 160
Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos Visas ilgis 180 mm	706001 180
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 140 mm	724840 140
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	713040 160