

Žymėjimo ir pjovimo įrankiai, įrankių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954890 8
GTIN	2050002004504
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio dėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusergia joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954890: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. R: 1 vnt.
GARANT slankmatis Nr. 410100 dyd. 150: 1 vnt.
HM ženklavimo adata Nr. 458760 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX precizinė plieninė liniuotė Nr. 461600 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT plieninė ruletė Nr. 461992 dyd. 3: 1 vnt.
Pocket gulsčiukas Nr. 467482 dyd. 70: 1 vnt.
GARANT siaurapjūklis metalui Nr. 580400: 1 vnt.
GARANT rankinio pjūklo pjūklelis Nr. 582500 (1 VPE = 10 vnt.): 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Plotis G	8
Gylis G	20
Gylis	500 mm

Įrankių skaičius	8
Modelis	su įrankių rinkiniu
Svoris	1,474 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Tiesi kietlydinio ženklavimo adata su segtuku ir apsauginiu gaubtu Tipas	458760
Pjūklas metaluisu GARANT pjūkleliu iš bimetalo, 18 – 32 dantys, progresyviniai	580400
Permanentinis žymeklis Žymeklio spalva R	085130 R
Precizinė plieninė liniuotėnerūdijanti, matinė Ilgis 300 mm	461600 300
Vienpusis pjūklelė iš bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas	582500
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954890	952001 954890
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Plieninė ruletė „Quickmeter“ Juostos ilgis 3 m	461992 3
Kišeninis gulsčiukasPro Magnetic Ilgis 70 mm	467482 70