


**Garant****Replių rinkinys, Įrankių skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954295 5
GTIN	4062406157654
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir jį visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinė **kontrastinė spalva pilka** – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/4 (10 G × 10 G arba 250 × 250 mm) arba 1/2 (10 G × 20 G arba 250 × 500 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

**Tinka:**

Nauji GARANT GridLine dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 20 G arba 500 × 500 mm (B × T).

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954295: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713440 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Įrankių skaičius	5
Plotis G	10
Plotis	250 mm

Gylis G	20
Gylis	500 mm
Svoris	1,553 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954295	952001 954295
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos visas ilgis 250 mm	706000 250
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250