


Garant**Dvipusių veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955115 8
GTIN	4062406157920
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesušigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955115: 1 vnt.

GARANT dvipusis kilpinis veržliarakstis Nr. 610600 dyd. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	383 mm
Gylis	115 mm
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	115 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610700 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610700 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610600 16X17
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955115	952001 955115
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 4X5 mm	610600 4X5
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 6X7 mm	610600 6X7
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610700 18X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610600 18X19