

Garant
3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 37

Užsakymo data

Užsakymo numeris	953741 37
GTIN	2050002004276
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953741: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvo antgalis Torx® varžtams Nr. 637560 dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125; 240: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 635729 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
--------	--------

Gylis	500 mm
Plotis G	8
Svoris	2,211 kg
Gylis G	20
Įrankių skaičius	37
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	637125 19
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX20	637560 TX20
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637629 7
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX9	637560 TX9
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	637125 21
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX15	637560 TX15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	637125 11
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953741	952001 953741

3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635025 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	637125 22
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	637125 16
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	637125 24
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	637125 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637629 3
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	637125 13
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	637125 10
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	637125 12
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX30	637560 TX30
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	637125 15
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX25	637560 TX25
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx® profilis TX45	637560 TX45
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	637125 18
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	637125 9
	637560 TX40

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx®
profilis TX40

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx®
profilis TX27

637560 TX27

3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 14
mm

637125 14

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm

637629 5

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtamstrumpas Torx®
profilis TX10

637560 TX10

3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 17
mm

637125 17