


Garant
Replių rinkinys, įrankių skaičius: 5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	954201 5
GTIN	4062406157456
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954201: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713440 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis G	8
Įrankių skaičius	5
Plotis	200 mm

Gylis	500 mm
Gylis G	20
Modelis	su replėmis
Svoris	1,522 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos visas ilgis 250 mm	706000 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954201	952001 954201
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200