


Garant**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 10****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 955120 10 |
| GTIN | 4062406157951 |
| Produktų klasė | 91A |

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955120: 1 vnt.

GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Gylis | 115 mm |
| Plotis | 383 mm |
| Modelis | su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais) |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm |
| tinka įrankių lentoms, kurių gylis | 115 mm |
| Produkto rūšis | Putplasčio įdėklas |

Priedai

| | |
|--|---------------|
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm | 613600 7 |
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955120 | 952001 955120 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm | 613600 13 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm | 613600 17 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm | 613600 8 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm | 613600 16 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm | 613600 10 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm | 613600 6 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm | 613600 9 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm | 613600 19 |