

Žymėjimas, grėžimas, užvartų nuėmimas, įrankių skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955255 5
GTIN	4062406158408
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955255: 1 vnt.
GARANT spiralinių gražtų rinkinys HSS Nr. 115120 dyd. 1–13: 1 vnt.
GARANT rankinis užvartų nuėmiklis 90° Nr. 150400 dyd. 12,4: 1 vnt.
HM ženklinimo adata Nr. 458760 dyd. HM: 1 vnt.
GARANT dirbtuvių liniuotė Nr. 461170 dyd. 300: 1 vnt.
Centravimo kaltukai, ypatingos kokybės Nr. 748900 dyd. 120/10: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	383 mm
Gylis	176 mm
Įrankių skaičius	5
Modelis	su įrankių rinkiniu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	176 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Rankinis gilintuvas 90° Išorinis Ø 12,4 mm	150400 12,4
Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas Visas ilgis 120/10 mm	748900 120/10
Liniuotė dirbtuvėms su dvipuse skale Ilgis 300 mm	461170 300
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114150 dėžutėje Tipas 1-13	115120 1-13
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955255	952001 955255
Tiesi kietlydinio ženklinimo adata su segtuku ir apsauginiu gaubtu Tipas	458760