

Replių-veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954204 5
GTIN	2050002004306
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954204: 1 vnt.

HOLEX universalios replės-žnyplės Nr. 708005 dyd. 225: 1 vnt.

HOLEX ilgaziaunės suspaudimo replės Nr. 708401 dyd. 175: 1 vnt.

GARANT replės-veržliaraktis Nr. 813501 dyd. 250: 1 vnt.

HOLEX reguliuojamas veržliaraktis Nr. 814001 dyd. 100; 200: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Gylis G	20
Įrankių skaičius	5
Plotis G	8
Gylis	500 mm

Modelis	su replėmis
Svoris	1,614 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 200 mm	814001 200
Ilgąžiaunės suspaudimo replės Visas ilgis 175 mm	708401 175
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 100 mm	814001 100
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954204	952001 954204
Universalios suspaudimo replės, ovali žiočių forma Visas ilgis 225 mm	708005 225
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 250 mm	813501 250
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu visas ilgis 200 mm	813960 200
Ilgąžiaunės suspaudimo replės visas ilgis 175 mm	708400 175