

Garant**Terkšlinių veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

955125 8

GTIN

Produktų klasė

91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955125: 1 vnt.

GARANT veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai Nr. 614800 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis

383 mm

Gylis

115 mm

Modelis

su veržliarakčiais
(kilpiniais ir atvirais galais)

Putplasčio charakteristika LD45, storis

30 mm

tinka įrankių lentoms, kurių gylis

115 mm

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955125	952001 955125
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	614800 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614800 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614800 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	614800 12
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614800 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	614800 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614800 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614800 10