

**Garant**
**1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 30**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953747 30
GTIN	4062406157234
Produktų klasė	91A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

**Tinka:**

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953747: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 642325 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terklė Nr. 640025 dyd. 1/2: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 641329 dyd. 295: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 641629 dyd. 1/2: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	30

Įrankių skaičius	30
Plotis G	8
Gylis G	20
Plotis	200 mm
Svoris	3,891 kg
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	642325 13
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	642325 11
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	642325 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
	642325 22

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	642325 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953747	952001 953747
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	642325 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	642325 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 27 mm	642325 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 30 mm	642325 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	642325 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 32 mm	642325 32
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025