


**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Tipas: GG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221974 GG
GTIN	4960664741625
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą į ruošinį.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 1$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,2 - 1,5 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOGU 030310 ER-GM

Tipas: Ketūs

Kampo spindulys: 1 mm

Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	Ketus
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOGU 030310 ER-GM
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,6 mm
Kampo spindulys	1 mm

Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		