



## 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	953751 30
GTIN	4062406157265
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

#### Tinka:

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953751: 1 vnt.

HOLEX 12-briaunė galvutė Nr. 642120 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 643220 dyd. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

HOLEX perjungiamo terkšlė Nr. 640190 dyd. 1/2: 1 vnt.

HOLEX ilgintuvas Nr. 641020 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena Nr. 641320 dyd. 295: 1 vnt.

HOLEX kardaninis šarnyras Nr. 641620 dyd. 1/2: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis G	20
Svoris	4,046 kg

Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	30
Plotis G	8
Plotis	200 mm
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643220 6
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642120 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642120 27
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640190 1/2
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643220 8
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm	641020 255
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm	641020 130
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642120 8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642120 18
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642120 24
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642120 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642120 15
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641620 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642120 22
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642120 13
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643220 5

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953751	952001 953751
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 75 mm	641020 75
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642120 19
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642120 11
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642120 12
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642120 30
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643220 4
Perjungiamo terklė, 1/2 colio su išmetikliu	640220
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642120 17
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm	641320 295
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643220 12
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642120 21
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643220 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642120 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642120 32
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643220 10