


Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,05 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------