

**LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą į ruošinį.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,2 - 1,5 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOGU 030310 ER-GM

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 1 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOGU 030310 ER-GM
Tipas	ST1400
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,6 mm
Kampo spindulys	1 mm

Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		