

HOLEX**1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys, įrankių skaičius: 39****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953833 39
GTIN	4062406158705
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953833: 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė 1/4 colio galvutė Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė atsuktuvo 1/4 colio galvutė Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5: po 1 vnt.

HOLEX Perjungiamo terklė 1/4 colio Nr. 632090 dyd. 1/4: 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632420 dyd. 50; 150: po 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio įstatoma rankena Nr. 632840 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.

HOLEX 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633520 dyd. 1/4: 1 vnt.

HOLEX Perjungiamo terklė 1/2 colio Nr. 640190 dyd. 1/2: 1 vnt.

HOLEX 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641020 dyd. 125: 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641320 dyd. 295: 1 vnt.

HOLEX 1/2 colio kardaninis lankstas Nr. 641620 dyd. 1/2: 1 vnt.

HOLEX 12-briaunė 1/2 colio galvutė Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė atsuktuvo 1/2 colio galvutė Nr. 643220 dyd. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
-------	--------

Svoris	3,179 kg
Gylis G	20
Įrankių skaičius	39
Plotis G	10
Plotis	250 mm
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm	631720 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642120 14
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643220 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643220 12
Perjungiamą terklėlį, 1/2 colio su išmetikliu	640220
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm	641320 295
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642120 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642120 15
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642120 22
	631720 5

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas
Šešiabriaunis 5 mm

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642120 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642120 17
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641620 1/2
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643220 6
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643220 8
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm	631720 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642120 19
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953833	952001 953833
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632420 50
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642120 21
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643220 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm	641020 130
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642120 18
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642120 24

Perjungiamoji 1/2 colio terklė su išmetikliu Tipas 1/2

640190 1/2