



## Skaitmeninis slankmatis ABS + priedų rinkinys, Matavimo diapazonas: 150mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	412815 150
GTIN	4062406156497
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Rinkinį sudaro skaitmeninis slankmatis ir priedų rinkinys.

- **Skaitmeninis slankmatis su absoliutine skale, nereikia nustatinėti nulio. Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifautos. Su tvirtu metaliniu korpusu.**
- **Priedų rinkinys skaitmeniniam slankmačiui – galima matuoti įpjovas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.**

#### Tiekimo sudėtis:

1 skaitmeninis slankmatis Nr. 412821 dyd. 150

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

1 priedų rinkinys Nr. 412747 dyd. 3,5, **susidedantis iš:**  
 <br>2 porų matavimo antgalių laikiklių, trumpų ir ilgų;<br>3 matavimo antgalių su matavimo diskais Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm;<br>2 porų matavimo antgalių su matavimo kūgiais Ø 9 mm, 60° ir Ø 12 mm, 60°;<br>1 poros matavimo antgalių su matavimo cilindru Ø 1,5x9 mm;<br>1 spyruoklės pastoviai matavimo jėgai palaikyti;<br>1 L formos rakto;<br>1 gylio matavimo tiltelio 75 mm.<br>Kartu su stabilia plastikine dėže.

### Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Padalos vertė	0,0005 in
Antgalių ilgis	40 mm

Kalibravimas	A1
Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo plotas	pritrinta
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Gylio matavimo tiltelis	412710
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Priedų rinkinys skaitmeniniams slankmačiams Maksimalus antgalio storis 3,5 mm	412747 3,5
Skaitmeninis slankmatisABS Matavimo diapazonas 150 mm	412821 150

Varžtas gylio nustatymo plokštei

412236