


**Garant****Replių rinkinys, įrankių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954183 4
GTIN	4062406158811
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954183: 1 vnt.  
GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.  
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.  
GARANT replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.  
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	16
Plotis G	8
Gylis	400 mm
Plotis	200 mm
Įrankių skaičius	4
Modelis	su replėmis
Svoris	1,268 kg

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos visas ilgis 250 mm	706000 250
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954183	952001 954183