

## Įrankių rinkinys pramoninės mechanikos specialybės praktikantams, 43 vnt. be sulankstomos dėžės, Įrankių skaičius: 43



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680265 43
GTIN	2050002003576
Produktų klasė	66H

### Aprašymas

#### Tiekimo sudėtis:

Magnetinis laikiklis: 3 vnt. Nr. 085915 dyd. 20

**GARANT** slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150

Atraminis kampainis: 1 vnt. Nr. 452600 dyd. 100×70

Precizinis spyruoklinis skriestukas: 1 vnt. Nr. 457000 dyd. 150

Tiesi ženklavimo adata: 1 vnt. Nr. 458500

Plieninė liniuotė: 1 vnt. Nr. 461805 dyd. 300

**GARANT** ruletė: 1 vnt. Nr. 462210 dyd. 2

**DICK** plokščioji dildė, įkartos dydis 1: Po 1 vnt. Nr. 510100 dyd. 150; 250

**DICK** plokščioji dildė, įkartos dydis 3: Po 1 vnt. Nr. 510300 dyd. 150; 250

**DICK** tribriaunė dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 511100 dyd. 250

**DICK** tribriaunė dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 511300 dyd. 200

**DICK** keturbriaunė dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 512100 dyd. 250

**DICK** keturbriaunė dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 512300 dyd. 150

**DICK** apvali dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 514100 dyd. 250

**DICK** apvali dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 514300 dyd. 200

Dildžių rankenos iš kietmedžio: 5 vnt. Nr. 519400 dyd. 100 ir 5 vnt. dyd. 120

Šepetys dildėms: 1 vnt. Nr. 576000 dyd. 115×40

**GARANT** plokščias atsuktukas: 1 vnt. Nr. 660030 dyd. 5,5

**PB Swiss Tools** plokščiasis kaltas: 1 vnt. Nr. 740900 dyd. 150

**PB Swiss Tools** pramuštukas: Po 1 vnt. Nr. 745300 dyd. 3; 6

**PB Swiss Tools** žymeklis: 1 vnt. Nr. 748900 dyd. 120  
**GARANT** šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500  
**RENNSTEIG** tribriaunis skutiklis: 1 vnt. Nr. 836010 dyd. 200  
**RENNSTEIG** plokščias skutiklis: 1 vnt. Nr. 837020 dyd. 250  
**GARANT** Spaustuvų lūpos (pora): 1 vnt. Nr. 967711 dyd. 125  
 Rankiniai šepėčiai: 1 vnt. Nr. 087553 dyd. 280  
**uvex**® skaidrūs apsauginiai akiniai Komfort: 1 vnt. Nr. 096504 dyd. CLEAR  
 Klausos apsauga: 1 vnt. Nr. 097795 dyd. STEEL  
 Darbinės pirštinės iš odos (pora): 1 vnt. Nr. 094055 dyd. 10

### Pastaba:

**Pristatymas be komplektuojamųjų dalių.**

## Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

## Priedai

Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660030 5,5
Plokščias skutiklis Geležtės ilgis 250 mm	837020 250
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Apvali dildė Ilgis be antgalio 250 mm	514100 250
Tribriaunis skutiklis Geležtės ilgis 200 mm	836010 200
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 150 mm	510100 150
Spyruoklinis smailus skriestuvus Ilgis l 150 mm	457000 150
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 150 mm	510300 150
Kokybiškas pramuštuvus chromuotas Smailių Ø 6 mm	745300 6
Šaltkalvio plaktukas su koto apsauga Svoris be koto 500 g	750110 500
Rankinis šepetys Poly-Kokos® Ilgis 280 mm	087553 280
Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas Visas ilgis 120/12 mm	748900 120/12
Apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096804 CLEAR
Kokybiškas pramuštuvus chromuotas Smailių Ø 3 mm	745300 3

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu Ø 20 mm	085915 20
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 250 mm	510300 250
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2 m	462210 2
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 250 mm	510100 250
Komfort apsauginiai akiniai uvex pheos cx2 Stiklų tamsinimas CLEAR	096504 CLEAR
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Tiesi ženklinimo adata	458500
Keturbriaunė dildė Ilgis be antgalio 150 mm	512300 150
Pirštinių pora Galvijų oda Pirštinių dydis 10	094055 10
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096807 CLEAR
Triebriaunė dildė Ilgis be antgalio 200 mm	511300 200
Apvali dildė Ilgis be antgalio 200 mm	514300 200
Triebriaunė dildė Ilgis be antgalio 250 mm	511100 250
Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas Visas ilgis 120/10 mm	748900 120/10
Keturbriaunė dildė Ilgis be antgalio 250 mm	512100 250
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 100X70 mm	452600 100X70
Plokščias kaltas Visas ilgis 150 mm	740900 150
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Apsauginės ausinės Tipas STEEL	097795 STEEL
Apsauginės ausinės Bilsom® Viking® Tipas	097763
Spyruoklinis smailus skriestukas Ilgis I 150 mm	457005 150