

**Garant**
**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M46X3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M46X3
GTIN	4062406156053
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**

Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms M46X3 Sriegio tipas: M/MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 36 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 29 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 43 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	46 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	250 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	29 mm
Kiaurymės Ø	43 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio tipas	M/MF
Sriegio dydis	M46×3
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

