

**Garant**

**Dirbtuvių vežimėlis su universalių įrankių rinkiniu 174 vnt. skirta 4 stalčiams,  
Tipas: 1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	689000 1
GTIN	4062406158927
Produktų klasė	61H

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas naujosios GridLine serijos dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais, iš kurių 4 su sukomplektuotais, kokybiškais įrankiais profesionalams. Sudarytas iš šios sudėties: veržliaraktis, vidinis raktas 1/2 colių raktas, atsuktuvus, replės, plaktukas, dildės, kalimo įrankiai, antgaliai, L formos raktas ir priedai. Likę 3 stalčiai galima komplektuoti individualiai. Universalių įrankių rinkinys supakuotas į dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklus ir tokiu būdu kiekvienas įrankis turi savo vietą.

Stalčiai iš dirbtuvių vežimėlio išimami naudojant centrinę atlaisvinimo rankeną.

Kiekviename 75 mm stalčiuje yra 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir kiekvienam 125 mm stalčiui priklauso 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 125. Dėklą galima pagal pageidavimą keisti į kitas plokštes (pvz. bambuko).

**Dirbtuvių vežimėlių modelis:**

- **Dideli. Praktiški. Tvirta, atspari slydimui ir paviršių tausojanti X-ABS lentynėlė.**
- **Sistemiška. Sudalijama skyreliais 7 stalčiai užtikrina vietą bet kokiam įrankių kiekiui.**
- **Optiška. Galinga. Dviejų spalvų, dažyta miltelinio būdu, šviesiai ir tamsiai pilkos spalvų derinys RAL 7016.**
- **Mobilu. Patvarus. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiama ratukai su fiksuotais patikimam ir tolygiam riedėjimui bei stabiliam stovėjimui.**

**Tiekimo sudėtis:**

Dirbtuvių vežimėlis: 1 vnt. Nr. 914540 dyd. 7  
 Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, 19 vnt.: 1 vnt. Nr. 952428 dyd. 19  
 Atsuktuvų rinkinys, 13 dalių, plokšti ir kryžminiai: 1 vnt. Nr. 953432 dyd. 13  
 Galvučių rinkinys, 1/2 colio 30 vnt.: 1 vnt. Nr. 953747 dyd. 30  
 Plaktuko rinkinys, 3 dalių: po 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300; 500  
 1 vnt. Nr. 752520; dyd. 40G  
 Cangių rinkinys, 5 dalių: 1 vnt. Nr. 954201 dyd. 5  
 Dildžių rinkinys, 5 dalių: 1 vnt. Nr. 517411 dyd. 200  
 Lenktų atsuktuvų rinkinys Torx® ir 6-briauniams varžtams, 22 vnt.: 1 vnt. Nr. 953141 dyd. 22  
 Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamausių rinkinys, 10 vnt.: 1 vnt. Nr. 954652 dyd. 10  
 Priedų dirbtuvėms rinkinys, 63 vnt.: 1 vnt. Nr. 676040  
 1 vnt. Nr. 845020  
 1 vnt. Nr. 763030 dyd. 205  
 Matavimo įrankių rinkinys, 4 dalių: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150  
 1 vnt. Nr. 461900 dyd. 3  
 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2  
 1 vnt. Nr. 081505 dyd. 125

**Pastaba:**

**Įrankis tiekiamas be pakuotės.**

**Kitas įrankių tvarkymo sistemas dirbtuvių vežimėliams rasite nuo Nr. 952048.**

**Sukomplektuoto dirbtuvių vežimėlio 689000 dyd. 1 pristatymas galimas tik ES.**

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	800 mm
Stalčių skaičius	7
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Gylis	500 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Komplektavimas	sukomplektuota
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

## Priedai

LED kišeninis prožektorius su baterijomis Tipas 130 mm	081505 130
Antgalių rinkinys 61 vnt.	676040
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Tipas 125 mm	081505 125
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 300 g	750110 300
Ruletė Ilgis 3 m	461900 3
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 13	953431 13
Dildžių rinkinys su 2K rankena, 5 vnt. suvyniojamame dėkle Metalas Ilgis be antgalio 200 mm	517411 200
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 19	952428 19
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954201 5
Plaktukas su nailoniniais antgaliais Korpuso Ø / medžiaga 40G mm	752520 40G
Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamausių rinkinys Įrankių skaičius 10	954652 10
L formos raktai Torx® ir 6-briauniams varžtams Įrankių skaičius 22	953141 22
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 500 g	750110 500

Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 30	953747 30
Kombinuotos žirkklės su 2K rankenomistiesios, reguliuojamas žiočių plotis Visas ilgis 205 mm	763030 205
Dirbtuvių vežimėlissu iki galo ištraukiamais stalčiais Stalčių skaičius 7	914540 7
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667690 2
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 8 mm	747000 8
Plokščias kaltas Visas ilgis 200 mm	740500 200
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660030 3,5
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	642325 13
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
Putplasčio įdėklas Įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953431	952001 953431
Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm	706001 250
Kryžminis kaltas Visas ilgis 200 mm	740600 200
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	642325 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 27 mm	642325 27
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660030 4
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	660030 2,5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	642325 16

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 5 mm	747000 5
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952428	952001 952428
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713440 200
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	642325 12
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm	700940 180
Pramuštuvassunkus Smaigalių Ø 4 mm	745500 4
Pramuštuvassunkus Smaigalių Ø 3 mm	745500 3
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 32 mm	642325 32
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	667690 3
Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	660030 6,5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 30 mm	642325 30
Atsuktuvas su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667690 1
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 2 mm	747000 2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	642325 11
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954201	952001 954201

Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	667690 0
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953747	952001 953747
Lenktų raktų rinkinys, Torx® varžtams, su MagicSpring® laikymo funkcija Atsuktuvų skaičius 13	625025 13
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 10 mm	660030 10
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Raktų skaičius 19	613610 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660030 5,5
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 6 mm	747000 6
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 3 mm	747000 3
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 8 mm	660030 8
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953141	952001 953141
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954652	952001 954652
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6

Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 4 mm	747000 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	642325 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 00	667690 00
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	642325 10
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2 mm	660030 2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	642325 14
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 13	953432 13