

Įrankių rinkinys pramoninės mechanikos specialybės praktikantams, 43 vnt. su sulankstoma dėže, Įrankių skaičius: 43



Užsakymo data

Užsakymo numeris	680264 43
GTIN	2050002003569
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:

Magnetinis laikiklis: 3 vnt. Nr. 085915 dyd. 20

GARANT slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150

Atraminis kampainis: 1 vnt. Nr. 452600 dyd. 100×70

Precizinis spyruoklinis skriestuvas: 1 vnt. Nr. 457000 dyd. 150

Tiesi ženklinimo adata: 1 vnt. Nr. 458500

Plieninė liniuotė: 1 vnt. Nr. 461805 dyd. 300

GARANT ruletė: 1 vnt. Nr. 462210 dyd. 2

DICK plokščioji dildė, įkartos dydis 1: Po 1 vnt. Nr. 510100 dyd. 150; 250

DICK plokščioji dildė, įkartos dydis 3: Po 1 vnt. Nr. 510300 dyd. 150; 250

DICK tribriaunė dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 511100 dyd. 250

DICK tribriaunė dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 511300 dyd. 200

DICK keturbriaunė dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 512100 dyd. 250

DICK keturbriaunė dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 512300 dyd. 150

DICK apvali dildė, įkartos dydis 1: 1 vnt. Nr. 514100 dyd. 250

DICK apvali dildė, įkartos dydis 3: 1 vnt. Nr. 514300 dyd. 200

Dildžių rankenos iš kietmedžio: 2 vnt. Nr. 519400 dyd. 100, 5 vnt. dyd. 120 ir 3 vnt. dyd. 140

Šepetys dildėms: 1 vnt. Nr. 576000 dyd. 115×40

GARANT plokščias atsuktuvas: 1 vnt. Nr. 660030 dyd. 5,5

PB Swiss Tools plokščiasis kaltas: 1 vnt. Nr. 740900 dyd. 150
PB Swiss Tools pramuštuvas: Po 1 vnt. Nr. 745300 dyd. 3; 6
PB Swiss Tools žymeklis: 1 vnt. Nr. 748900 dyd. 120
GARANT šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 500
RENNSTEIG tribriaunis skutiklis: 1 vnt. Nr. 836010 dyd. 200
RENNSTEIG plokščias skutiklis: 1 vnt. Nr. 837020 dyd. 250
GARANT Spaustuvų lūpos (pora): 1 vnt. Nr. 967711 dyd. 125
Rankiniai šepečiai: 1 vnt. Nr. 087553 dyd. 280
uvex[®] skaidrūs apsauginiai akiniai Komfort: 1 vnt. Nr. 096504 dyd. CLEAR
Klausos apsauga: 1 vnt. Nr. 097795 dyd. STEEL
Darbinės pirštinės iš odos (pora): 1 vnt. Nr. 094055 dyd. 10
Sulankstoma dėžė: 1 vnt. Nr. 693450 dyd. 42

Pastaba:

Pristatymas be komplektuojamųjų dalių.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Įrankių rinkinys

Priedai

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu Ø 20 mm	085915 20
Komfort apsauginiai akiniai uvex pheos cx2 Stiklų tamsinimas CLEAR	096504 CLEAR
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 250 mm	510100 250
Tribriaunis skutiklis Geležtės ilgis 200 mm	836010 200
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 125 mm	967711 125
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 250 mm	510300 250
Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas Visas ilgis 120/12 mm	748900 120/12
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 150 mm	510100 150
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Plokščias kaltas Visas ilgis 150 mm	740900 150

Spyruoklinis smailus skriestuvus Ilgis l 150 mm	457000 150
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 100 mm	519400 100
Kokybiškas pramuštuvus chromuotas Smaigalių Ø 3 mm	745300 3
Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas Visas ilgis 120/10 mm	748900 120/10
Šaltkalvio plaktukas su koto apsauga Svoris be koto 500 g	750110 500
Plokščioji dildė Ilgis be antgalio 150 mm	510300 150
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660030 5,5
Pirštinių pora Galvijų oda Pirštinių dydis 10	094055 10
Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 100X70 mm	452600 100X70
Kokybiškas pramuštuvus chromuotas Smaigalių Ø 6 mm	745300 6
Apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096807 CLEAR
Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 115X40 mm	576000 115X40
Kietmedžio rankena dildei Bendras ilgis 120 mm	519400 120
Keturbriaunė dildė Ilgis be antgalio 150 mm	512300 150
Apsauginiai akiniai Stiklų tamsinimas CLEAR	096804 CLEAR
Tiesi ženklinimo adata	458500
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Tribriaunė dildė Ilgis be antgalio 250 mm	511100 250
Keturbriaunė dildė Ilgis be antgalio 250 mm	512100 250
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2 m	462210 2
Rankinis šepetys Poly-Kokos® Ilgis 280 mm	087553 280
Apsauginės ausinės Tipas STEEL	097795 STEEL
Apvali dildė Ilgis be antgalio 250 mm	514100 250
Sulankstoma dėžė iš polipropileno Apimtis 42 l	693450 42
Apvali dildė Ilgis be antgalio 200 mm	514300 200
Apsauginės ausinės Bilsom® Viking® Tipas	097763
Plokščias skutiklis Geležties ilgis 250 mm	837020 250

Tribriaunė dildė Ilgis be antgalio 200 mm	511300 200
Spyruoklinis smailus skriestuvus Ilgis I 150 mm	457005 150