

Garant GRIDLINE

Ištraukiama lentyna 75 kg, 26×20G, Montavimo aukštis: 75mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930654 75
GTIN	4062406158934
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Ištraukiamos lentynos **ištraukiamos 100%**. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 75 mm. Be prakirstų angų skiriamosioms juostelėms.

Tinka:

Pristatoma spinta 30×28G.

Tiekimo sudėtis:

Ištraukiamos lentynos kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Netinka montuoti į korpusus su ratukais.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingasis gylis G	20
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis plotis G	26
Paskirtis	Įrankių spinta
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Montavimo aukštis	75 mm

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Ištraukiama lentyna