



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ONE-KEY™, Tipas: M18OPD2-5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
 - REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
 - Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
 - FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
 - Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
 - LED darbo zonos apšvietimas.
 - Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
 - REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
- FUEL™ ONE-KEY™ – naujausios kartos FUEL™ prietaisai su **integruota Bluetooth technologija individualiam konfigūravimui, online atsargų valdymui ir prietaisų ataskaitoms.**
- FUEL™ aukščiausios kokybės modelis su dideliu sukimo momentu.

Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus talpa	5 Ah
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Svoris	2,2 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
maksimalus sukimo momentas	135 Nm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	1,33 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13,2 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Aplikacinė jungtis	OneKey
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Variklio sandara	FUEL™
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	M18ONEPD2-502X
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	89 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius High Output™ Akumulatoriaus tipas MHB55

073809 MHB55

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18

073816 MB18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C