

HOLEX**WHM labai našus grąžtas Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 13,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122355 13,8
GTIN	4045197393913
Produktų klasė	12E

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkamo iš naujosios serijos Nr. 122508.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Nominalusis Ø D _c	13,8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,26 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	107 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	39,3 mm
Danga	TiN

Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka iš dalies	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		