

**SNMG 120408, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PH
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kietlydinys	CA515
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui