

**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Drožlialaužis	WQ
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui