

**CNMG 120412 Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120412 Wiper CA515 Kietlydinys: CA515
Drožlialaužis: WQ
Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui