


SNMG 120404, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120404 CA515 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 510 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PQ
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	CA515

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui