


**CNMG 120404, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120404 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 140 - 480 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 480 m/min

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui