


CNMG 160608, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250376 CA515
GTIN	4960664675579
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 160608 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 430 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 430 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	PH

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui