



DNMG 150604, Rūšis: CA515



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 510 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui