



CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA515



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WP

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 480 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 480 m/min
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	WP

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui