


**SNMG 120408, Rūšis: CA515**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

SNMG 120408 CA515 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 105 - 510 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	PQ
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA515

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	105 - 510 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui