

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas long life CER kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565225 40 |
| GTIN | 4062406156107 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

- Aukštos kokybės pasigalandantys keraminiai grūduliai (CER), našus šlifavimas ir mažesnė spaudimo jėga.
- Aktyvi šlifavimo savybių turinti danga šaltam šlifavimui.
- Tvirtas poli medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
- Patogi ir vibraciją slopinanti poliesterio plastikinė lėkštelė (atstatoma).
- Geriausi rezultatai su galingais kampiniais šlifuokliais.

long life – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|----------|
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Grūdėtumas | 40 |
| Forma | įkypas |
| Disko Ø | 125 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūduliai (CER) |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsianti danga | taip |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |