

## Garant

Žiedlapinis šlifavimo diskas long life CER kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	565225 60
GTIN	4062406159214
Produktų klasė	51M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aukštos kokybės pasigalandantys keraminiai grūduliai (CER), našus šlifavimas ir mažesnė spaudimo jėga.
- Aktyvi šlifavimo savybių turinti danga šaltam šlifavimui.
- Tvirtas poli medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
- Patogi ir vibraciją slopinanti poliesterio plastikinė lėkštelė (atstatoma).
- Geriausi rezultatai su galingais kampiniais šlifuokliais.

**long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**.

#### Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	60
Disko Ø	125 mm
Forma	įkypas

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsianti danga	taip
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		