

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas speed CER plokščias, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565235 80
GTIN	4062406159337
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

- Aukštos kokybės pasigalandantys keraminiai grūduliai (CER), našus šlifavimas ir mažesnė spaudimo jėga.
- Aktyvi šlifavimo savybių turinti danga šaltam šlifavimui.
- Tvirtas poli medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
- Patogi ir vibraciją slopinanti poliesterio plastikinė lėkštelė (atstatoma).
- Geriausi rezultatai su galingais kampiniais šlifuokliais.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Techninis aprašymas

Forma	plokščia
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	80
DiskoØ	125 mm

Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsianti danga	taip
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		