

**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 100 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565283 40
GTIN	4062406159368
Produktų klasė	52M

**Aprašymas****Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
  - **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
  - **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
  - **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.**
- long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**. Kiaurymės Ø 16 mm.

**Paskirtis:**

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

**Techninis aprašymas**

Forma	įkypas
Kiaurymės Ø	16 mm
Disko Ø	100 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		