

**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 100 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

565283 80

GTIN

4062406159382

Produktų klasė

52M

**Aprašymas****Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
- **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
- **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
- **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuoκliais skirtingose produktyvumo klasėse.**

**long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**. Kiaurymės Ø 16 mm.**Paskirtis:**

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

**Techninis aprašymas**

Disko Ø

100 mm

Kiaurymės Ø

16 mm

Forma

įkypas

Šlifavimo priemonės

Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas

ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		