

**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

565284 120

GTIN

4062406159429

Produktų klasė

52M

**Aprašymas****Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
- **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
- **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
- **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuoκliais skirtingose produktyvumo klasėse.**

**long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui.****Paskirtis:**

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

**Techninis aprašymas**

Forma

įkypas

Disko Ø

115 mm

Kiaurymės Ø

22,23 mm

Šlifavimo priemonės

Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas

ZA

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %                       |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 115 mm                     |
| optimaliai parinkta medžiagai    | INOX                         |
| optimaliai parinkta medžiagai    | Plienas                      |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s                       |
| Produkto rūšis                   | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |