

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 100 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

565283 60

GTIN

4062406159375

Produktų klasė

52M

Aprašymas**Modelis:**

- **Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
 - **Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
 - **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
 - **Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuoκliais skirtingose produktyvumo klasėse.**
- long life** – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui**. Kiaurymės Ø 16 mm.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

Techninis aprašymas

Disko Ø

100 mm

Forma

įkypas

Kiaurymės Ø

16 mm

Šlifavimo priemonės

Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas

ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		