


DNMG 150612, Rūšis: CA515

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250893 CA515
GTIN	4960664676736
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150612 CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 435 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Kietlydinys	CA515
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui